

# ROLINE GREEN DisplayPort-kabel, v1.4, DP M - M, zwart, 2 m

<b>Art.nr.</b>	11.44.5811
<b>Fabrikant</b>	ROLINE GREEN
<b>Art.nr. fabrikant</b>	11.44.5811
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049619791



**ROLINE DisplayPort kabel van halogeenvrij TPE materiaal met DP aansluiting aan beide zijden voor het aansluiten van een ultrabook, notebook/laptop of pc op een monitor, tv, beamer of projector - voor schermoverdracht in uitstekende kwaliteit met een 8K-resolutie tot 7680x4320 @60Hz!**

- DisplayPort is een universele verbindingsstandaard voor de overdracht van video- en audiosignalen, die algemeen bekend en gewaardeerd is in de computersector, de industrie en moderne huisbekabeling. Toepassingen omvatten voornamelijk het aansluiten van monitoren of projectoren op computers, notebooks/laptops, ultrabooks, NUC's en soortgelijke apparaten.
- De connector neemt minder ruimte in beslag dan VGA of DVI en is daarom meer geschikt voor draagbare apparaten voor twee aansluitingen op een grafische kaart (op een slotplaat).
- DisplayPort v1.4 ondersteunt Display Stream Compression 1.2a (DSC), Forward Error Correction en de HDR10 standaard.
- DP v1.4 kan een maximale resolutie bereiken van 8K (7680x4320) @60Hz of 4K (3840x2160) @120Hz.
- Het praktische connectorontwerp voorkomt dat de kabel uit de DisplayPort-aansluiting glijdt en garandeert een stabiele videotransmissie.
- Compliant DP v1.4 (max. 7680 x 4320 @60Hz)

**ROLINE GREEN producten zijn enkel gemerkt met een papieren label en gemaakt van halogeenvrij TPE materiaal, zonder plastic zakken en zonder plastic**

## kabelbinders voor gebruik in milieuvriendelijke omgevingen.

### Technische specificaties

Producent	ROLINE GREEN
Produkt groep	Kabel
Produkt type	DisplayPort kabel
Kleur	zwart
Lengte	2 m
Leveringsomvang	Kabel zonder plastic zak, alleen gemarkeerd met een papieren label
Overdracht kwaliteit	DisplayPort v1.4
Max. Resolutie	7680 x 4320 @60Hz (8K, UHD-2)
Connector kant 1	DisplayPort Male
Connector kant 2	DisplayPort Male
Type connector kant 1	DisplayPort
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	DisplayPort
M/F kant 2	Male
Toepassing	extern
Kabel afscherming	afgeschermd
Materiaal Buitenmantel Kabel	TPE
Kabel LSOH	halogeenvrij
Gewicht	103.7 g
Hoogte verpakking	30 mm
Breedte verpakking	50 mm
Diepte verpakking	50 mm
Gewicht verpakking	0.09 kg