

ROLINE GREEN DisplayPort-kabel, v1.4, DP M - M, zwart, 5 m

Art.nr.	11.44.5813
Fabrikant	ROLINE GREEN
Art.nr. fabrikant	11.44.5813
EAN (een stuk)	7630049619814



8K

HDR

ROLINE DisplayPort kabel van halogeenvrij TPE materiaal met DP aansluiting aan beide zijden voor het aansluiten van een ultrabook, notebook/laptop of pc op een monitor, tv, beamer of projector - voor schermoverdracht in uitstekende kwaliteit met een 8K-resolutie tot 7680x4320 @60Hz!

- DisplayPort is een universele verbindingsstandaard voor de overdracht van video- en audiosignalen, die algemeen bekend en gewaardeerd is in de computersector, de industrie en moderne huisbekabeling. Toepassingen omvatten voornamelijk het aansluiten van monitoren of projectoren op computers, notebooks/laptops, ultrabooks, NUC's en soortgelijke apparaten.
- De connector neemt minder ruimte in beslag dan VGA of DVI en is daarom meer geschikt voor draagbare apparaten voor twee aansluitingen op een grafische kaart (op een slotplaat).
- DisplayPort v1.4 ondersteunt Display Stream Compression 1.2a (DSC), Forward Error Correction en de HDR10 standaard.
- DP v1.4 kan een maximale resolutie bereiken van 8K (7680x4320) @60Hz of 4K (3840x2160) @120Hz.
- Het praktische connectorontwerp voorkomt dat de kabel uit de DisplayPort-aansluiting glijdt en garandeert een stabiele videotransmissie.
- Compliant DP v1.4 (max. 7680 x 4320 @60Hz)

ROLINE GREEN producten zijn enkel gemerkt met een papieren label en gemaakt van halogeenvrij TPE materiaal, zonder plastic zakken en zonder plastic

kabelbinders voor gebruik in milieuvriendelijke omgevingen.

Technische specificaties

Producent	ROLINE GREEN
Produkt groep	Kabel
Produkt type	DisplayPort kabel
Kleur	zwart
Lengte	5 m
Leveringsomvang	Kabel zonder plastic zak, alleen gemarkeerd met een papieren label
Overdracht kwaliteit	DisplayPort v1.4
Max. Resolutie	7680 x 4320 @60Hz (8K, UHD-2)
Connector kant 1	DisplayPort Male
Connector kant 2	DisplayPort Male
Type connector kant 1	DisplayPort
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	DisplayPort
M/F kant 2	Male
Toepassing	extern
Kabel afscherming	afgeschermd
Materiaal Buitenmantel Kabel	TPE
Kabel LSOH	halogeenvrij
Gewicht	303 g
Hoogte verpakking	30 mm
Breedte verpakking	150 mm
Diepte verpakking	150 mm
Gewicht verpakking	0.285 kg