


# ROLINE GOLD USB Type C Docking Station, HDMI 4K, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x PD

<b>Art.nr.</b>	12.02.1120
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	12.02.1120
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049617704



**Docking Station voor Macbooks, Ultrabooks of Notebooks / Laptops - biedt een snelle en gemakkelijke verbinding met de randapparatuur op de werkplek die je dagelijks gebruikt, inclusief een HDMI-aansluiting met een resolutie tot 3840x2160 @ 30Hz!**

- Goudkleurige aluminium behuizing
- Smal, plat ontwerp
- Gouden afschermplaten en contacten voor veilige signaaloverdracht

Verbinding met het mobiele apparaat:

- 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C

Aansluitingen voor randapparatuur:

- 1x HDMI-video-uitgang: spiegel of breid uw scherm uit naar een tv, monitor of projector
- 2x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 type A-poorten (datatransmissiesnelheid tot 5Gbit / s), voor het aansluiten van bijv. van toetsenbord / muis, USB HDD / SSD, etc.

1x USB Type C PD (Power Delivery)

- 1x USB type C PD (stroomlevering)

## **Opmerking: Ondersteuning van "Alternate Mode" vereist**

Opmerking: volgens de huidige specificaties van USB.org hebben we de technische gegevens van onze USB 3-producten aangepast. De nieuwe aanduiding voor de al bekende USB-specificaties is gewijzigd in USB 3.2 Gen 1 (voorheen USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) en USB 3.2 Gen 2 (voorheen USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Adapter, Terminatoren, Converter
Produkt type	Notebook-Docking-Station
Kleur	zwart / goud
Leveringsomvang	Docking Station
Max. Resolutie	3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Aansluiting kant 1 (PC)	USB-C
Aansluiting kant 2 (Peripherie)	1x HDMI, 3x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 type A, 1x SD/TF kaartlezer, 1x USB type C PD
Type connector kant 1	USB type C (USB-C)
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	HDMI type A USB 3 type A USB type C PD (Power Delivery)
M/F kant 2	Female
Toepassing	extern
Gewicht	36.1 g