


ROLINE dockingstation USB-station USB type C, 4K HDMI, 1x VGA, 2x USB 3.2 Gen 1-poorten, 1x SD/MicroSD-kaartlezer, 1x USB type C PD (stroomtoevoer), 1x Gigabit Ethernet

Art.nr.	12.02.1022
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	12.02.1022
EAN (een stuk)	7630049613249

roline
Designed for Professionals



Docking Station voor Macbooks, Ultrabooks of Notebooks/Laptops - biedt HDMI in 4K, 1x VGA, twee USB 3.0 / 3.2 Gen 1 poorten, SD/MicroSD-kaartlezer, USB type C PD (Power Delivery) en één poort voor Gigabit Ethernet. U krijgt een snelle en eenvoudige verbinding met de randapparatuur die u elke dag gebruikt, inclusief VGA- en HDMI-aansluitingen met een maximale resolutie tot 3840x2160 @30Hz!

- Plug & Play
- aluminium behuizing
- Klein, compact ontwerp met een kleine speciale eigenschap: de meegeleverde USB Type C-aansluitkabel kan gemakkelijk in het docking station worden opgeborgen.
- Een van de twee USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 type A poorten ondersteunt batterijlading v1.2 (5V 1.5A) om gemakkelijk nog grotere harde schijven van stroom te voorzien.

Aansluiting op het apparaat:

- 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C BU

Aansluiting voor randapparatuur:

- 1x HDMI en 1x VGA-poort video-uitgang: uw scherm spiegelen of uitbreiden naar een TV, monitor of projector met een resolutie tot 3840x2160 @30Hz.
- 2x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Type A poorten (gegevensoverdrachtsnelheid tot 5Gbit/s), bijv. voor het aansluiten van een bedraad toetsenbord/muis, USB HDD/SSD, enz.
- 1x SD/TF-kaartlezer

- 1x USB type C BU, PD (stroomvoorziening)
- 1x RJ45 voor Gigabit Ethernet

Opmerking: Ondersteuning van "Alternate Mode (DP Alt Mode)" vereist

Opmerking: volgens de huidige specificaties van USB.org hebben we de technische gegevens van onze USB 3-producten aangepast. De nieuwe aanduiding voor de al bekende USB-specificaties is gewijzigd in USB 3.2 Gen 1 (voorheen USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) en USB 3.2 Gen 2 (voorheen USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Adapter, Terminatoren, Converter
Produkt type	Notebook-Docking-Station
Kleur	Aluminium
Leveringsomvang	Docking station
Aansluiting kant 1 (PC)	USB-C
Aansluiting kant 2 (Peripherie)	1x HDMI, 1x VGA, 2x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x SD/TF kaartlezer, 1x USB Type C PD, 1x RJ45
Type connector kant 1	USB type C (USB-C)
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	HDMI type A HD D-Sub 15-pin (HD-15), VGA USB 3 type A USB 3 type A SD-Card-Slot TF-Card-Slot USB type C PD (Power Delivery) RJ-45
M/F kant 2	Female
Toepassing	extern
Gewicht	138.1 g
Hoogte verpakking	170 mm
Breedte verpakking	40 mm
Diepte verpakking	170 mm
Gewicht verpakking	0.15 kg