

# ROLINE Type C + MicroB to USB A , M/F, zwart, 0,15 m

<b>Art.nr.</b>	11.02.9031
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	11.02.9031
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990131006

**roline**  
Designed for Professionals



**Voor de aansluiting van smartphones, Tablets, externe harde schijven (HDD/SSD) en andere USB apparaten naar je PC, laptop of oplader met de USB Type C connector Male en een USB Type A Female connector - de Type C connector heeft een hoek vorming!**

- Het maakt de verbinding mogelijk tot Smartphone of tablet d.m.v. de aansluiting van de USB connector aan oplader of computer
- één kant van de kabel heeft een Type C connector
- De andere kant van de kabel heeft een type A Female
- Ondersteund OTG
- Voldoet aan de standaard USB 3.1 Gen 1 (transmission tot 5 Gbit/s)

## **USB On-The-Go**

USB OTG is ontworpen om apparaten direct met elkaar te verbinden. Met USB OTG kunnen bijvoorbeeld beelden van een digitale camera direct op een direct aangesloten USB-stick worden opgeslagen. Om dit te kunnen doen, moeten beide apparaten OTG-compatibel zijn en met een USB OTG-kabel worden aangesloten.

Opmerking: volgens de huidige specificaties van USB.org hebben we de technische gegevens van onze USB 3-producten aangepast. De nieuwe aanduiding voor de al bekende USB-specificaties is gewijzigd in USB 3.2 Gen 1 (voorheen USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) en USB 3.2 Gen 2 (voorheen USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

## **Technische specificaties**

Producent	ROLINE
Produkt groep	Kabel
Produkt type	USB 3.2 kabel
Kleur	zwart
Lengte	0.15 m
Overdracht kwaliteit	USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Aansluitingen	USB type C (USB-C) Male / USB 3 type A Female
Type connector kant 1	USB type C (USB-C)
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	USB 3 type A
M/F kant 2	Female
Technische bijzonderheden	USB On-the-go
Gewicht	17.8 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	110 mm
Diepte verpakking	130 mm
Gewicht verpakking	0.031 kg