


ROLINE USB 3.2 Gen 1 notebook hub, 7 poorten, individueel schakelbaar

Art.nr.	14.02.5057
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	14.02.5057
EAN (een stuk)	7630049621534

roline
Designed for Professionals



Met deze hub kunnen maximaal zeven USB 3.0 randapparatuur worden aangesloten op de USB 3.0 poort van een pc. Bovendien kunnen de afzonderlijke poorten afzonderlijk worden in- en uitgeschakeld.

- Zeven USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1-poorten (type A female) voor SSD's/HDD's, USB sticks of randapparatuur
- Elke poort kan afzonderlijk worden in- en uitgeschakeld
- Aansluitkabel met USB type A connector
- Gegevensoverdrachtssnelheden tot 5 Gbit/s
- Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en USB 1.1; automatische bepaling van de optimale overdrachtssnelheid
- Voedingsadapter: 5VDC, 2A

Opmerking: volgens de huidige specificaties van USB.org hebben we de technische gegevens van onze USB 3-producten aangepast. De nieuwe aanduiding voor de al bekende USB-specificaties is gewijzigd in USB 3.2 Gen 1 (voorheen USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) en USB 3.2 Gen 2 (voorheen USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	interface hubs
Produkt type	USB Hub
Kleur	zwart

Leveringsomvang	Hub USB 3.0, kabel (A-B, 1m), voeding 5V 2A DC
Aansluiting Apparatuur	7x USB Type A
Overdracht kwaliteit	USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Type connector kant 1	USB 3 type B
M/F kant 1	Female
Type connector kant 2	USB 3 type A
M/F kant 2	Female
Aantal Poorten	7
Toepassing	extern
Materiaal (Behuizing)	Metaal
Afmeting (HxBxD)	22 x 46 x 128 mm
Voeding benodigd	ja
Technische bijzonderheden	Individuele aan/uit-schakelaar en blauwe LED-indicatoren die elke poort aansturen
Hoogte	22 mm
Breedte	46 mm
Diepte	128 mm
Gewicht	105.4 g
Hoogte verpakking	40 mm
Breedte verpakking	120 mm
Diepte verpakking	150 mm
Gewicht verpakking	0.2 kg