

Performance C Series

PC-netadapters XP400R6 / XP500R6 / XP600R6 / XP700R6

Xilence heeft de Performance C-serie ontworpen met functies en prestatiegegevens voor kantoor- en thuiscomputers. De Performance C-serie levert stabiele spanningen met een hoog rendement en voldoet daarmee aan de eisen van de "EU-ECO-verordening" ErP2014. Dit resulteert in weinig afvalwarmte, waardoor de geïntegreerde 120mm ventilator aangenaam stil kan werken. Vier geïntegreerde veiligheidscircuits zorgen te allen tijde voor een veilige werking.




Product specificaties

- Fluisterstille koeling: grote 120mm ventilator
- Uitstekend luchtstroomontwerp voor betere warmteafvoer
- De volgende veiligheidsuitrusting met:
 - OVP (Overspanningsbeveiliging)
 - UVP (Onderspanningsbeveiliging)
 - SCP (Kortsluitingsbeveiliging)
 - OLP (Overbelastingsbeveiliging)
- Laag stand-by stroomverbruik
- Voldoet aan de ErP2014-norm
- Actieve PFC

Technische gegevens | XP400R6


	AC INPUT	DC OUTPUT
XP400R6	200V - 240V	+ 3.3V 15.0A
		+ 5.0V 12.0A
		+ 12.0V1 13.0A
		+ 12.0V2 13.0A
		- 12.0V 0.3A
		+ 5.0VSB 3.0A
Efficiënties		10% > 78,21%
		20% > 82,64%
		50% > 85,43%
		100% > 82,55%
		300W continuous
	400W Peak Power	



Performance C Serie


Technische gegevens | XP500R6

	AC INPUT	DC OUTPUT
XP500R6	200V - 240V	+ 3.3V 15.0A
		+ 5.0V 12.0A
		+ 12.0V 15.0A
		+ 12.0V2 15.0A
		- 12.0V 0.3A
		+ 5.0VSB 3.0A
Efficiënties		10% > 81,70%
		20% > 85,38%
		50% > 85,82%
		100% > 82,67%
		350W continuous
		500W Peak Power



Technische gegevens | XP600R6


	AC INPUT	DC OUTPUT
XP600R6	200V - 240V	+ 3.3V 15.0A
		+ 5.0V 15.0A
		+ 12.0V 18.0A
		+ 12.0V2 20.0A
		- 12.0V 0.3A
		+ 5.0VSB 3.0A
Efficiënties		10% > 82,09%
		20% > 85,81%
		50% > 86,11%
		100% > 82,49%
		450W continuous
		600W Peak Power



Performance C Serie

Technische gegevens | XP700R6

	AC INPUT	DC OUTPUT
XP700R6	200V - 240V	+ 3.3V 18.0A
		+ 5.0V 15.0A
		+ 12.0V 30.0A
		+ 12.0V2 30.0A
		- 12.0V 0.3A
Efficiënties		+ 5.0VSB 3.0A
		10% > 83,87%
		20% > 86,96%
		50% > 86,90%
		100% > 83,24%
		550W continuous
		700W Peak Power



Logistieke gegevens

Nummer van de fabrikant	XP400R6	XP500R6	XP600R6	XP700R6
Artikelnummer	XN041	XN042	XN044	XN046
EAN Barcode	4044953500213	4044953500220	4044953500237	4044953500541



ACTIVE PFC

Alle geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de geassocieerde onderneming. Illustratie gelijkend. Fouten en omissies voorbehouden.