

**Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 2215 S2N**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Abbildung ähnlich

Integrowanie, rozszerzenie i indywidualizacja:**Uzupełnienie pasujące do każdej aplikacji**

Kompletna paleta akcesoriów systemowych nowej serii obudów Klippon® TB umożliwia proste dopasowanie obudów do specyficznych wymagań konkretnej aplikacji.

Płyty montażowe

Płyty montażowe ze schematem otworów lub bez, do podłużnego i poprzecznego mocowania szyn nożnych lub elementów konstrukcyjnych bezpośrednio na płycie montażowej.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KTB MOPL 2215 S2N
Nr zam.	1193810000
Wykonanie	Klippon TB (Terminal Box), Płytki montażowe, Wysokość: 174 mm, Szerokość: 91 mm, Głębokość: 12 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4301 (304), nieobrobiony, srebrny
GTIN (EAN)	4050118028409
J. op.	1 Szt.

**Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 2215 S2N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	91 mm	Szerokość (cale)	3,583 inch
Wysokość	174 mm	Wysokość (cale)	6,85 inch
Głębokość	12 mm	Głębokość (cale)	0,472 inch
Masa netto	190 g		

Informacje ogólne

Grubość materiału	1,5 mm	tworzywo	stal nierdzewna 1.4301 (304)
Powierzchnia	nieobrobiony		

Informacje ogólne Akcesoria

Średnica otworu montażowego (D)	7 mm	Grubość materiału	1,5 mm
Powierzchnia	nieobrobiony	tworzywo	stal nierdzewna 1.4301 (304)

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC002620	ETIM 5.0	EC002620
ETIM 6.0	EC000213	eClass 6.2	27-18-92-61
eClass 7.1	27-18-92-61	eClass 8.1	27-18-92-61
eClass 9.0	27-40-06-39	eClass 9.1	27-18-92-90

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP

Klippon TB (Terminal Box) KTB MOPL 2215 S2N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

