

**Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 7650 S2N**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Abbildung ähnlich

Integrowanie, rozszerzenie i indywidualizacja:**Uzupełnienie pasujące do każdej aplikacji**

Kompletna paleta akcesoriów systemowych nowej serii obudów Klippon® TB umożliwia proste dopasowanie obudów do specyficznych wymagań konkretnej aplikacji.

Płyty montażowe

Płyty montażowe ze schematem otworów lub bez, do podłużnego i poprzecznego mocowania szyn nożnych lub elementów konstrukcyjnych bezpośrednio na płycie montażowej.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KTB MOPL 7650 S2N
Nr zam.	119390000
Wykonanie	Klippon TB (Terminal Box), Płytki montażowa, Wysokość: 707 mm, Szerokość: 447 mm, Głębokość: 12 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4301 (304), nieobrobiony, srebrny
GTIN (EAN)	4050118028515
J. op.	1 Szt.

**Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 7650 S2N**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	447 mm	Szerokość (cale)	17,598 inch
Wysokość	707 mm	Wysokość (cale)	27,835 inch
Głębokość	12 mm	Głębokość (cale)	0,472 inch
Masa netto	4 040 g		

Informacje ogólne

Grubość materiału	1,5 mm	tworzywo	stal nierdzewna 1.4301 (304)
Powierzchnia	nieobrobiony		

Informacje ogólne Akcesoria

średnica otworu montażowego (D)	7 mm	Grubość materiału	1,5 mm
Powierzchnia	nieobrobiony	tworzywo	stal nierdzewna 1.4301 (304)

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC002620	ETIM 5.0	EC002620
ETIM 6.0	EC000213	eClass 6.2	27-18-92-61
eClass 7.1	27-18-92-61	eClass 8.1	27-18-92-61
eClass 9.0	27-40-06-39	eClass 9.1	27-18-92-90

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP

**Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 7650 S2N**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki