

AIE MULTI-STRIPAX PV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Do przewodów cienkodrutowych i masywnych ze specjalnymi materiałami izolacyjnymi
- Wysoka jakość zdejmowania izolacji do zastosowania przemysłowego (spełnia wymagania lotnictwa)
- Specjalnie formowane noże umożliwiają zdejmowanie specjalnych izolacji z przewodów
- Długość zdejmowanej izolacji ustawiana ogranicznikiem
- Wysoka elastyczność dzięki wymiennym zespołom zdejmowania izolacji
- Wysoka dokładność powtarzalności wyniku zdejmowania izolacji
- Przewód bez uszkodzeń
- Wysoka stabilność daje długą żywotność i wysoką niezawodność
- Zintegrowana funkcja cięcia

Ogólne dane do zamówienia

Typ	AIE MULTI-STRIPAX PV
Nr zam.	1204280000
Wykonanie	Wkładka, 6mm ²
GTIN (EAN)	4032248987030
J. op.	1 Szt.

AIE MULTI-STRIPAX PV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	41 mm	Szerokość (cale)	1,614 inch
Wysokość	3 mm	Wysokość (cale)	0,118 inch
Głębokość	30 mm	Głębokość (cale)	1,181 inch
Masa netto	74 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Narzędzia do usuwania izolacji

Min. długość zdejmowania płaszczka	2 mm	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	6 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	2,5 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
eClass 5.1	21-04-91-14	eClass 6.2	21-04-91-14
eClass 7.1	21-04-91-14	eClass 8.1	21-04-91-14
eClass 9.0	21-04-92-37	eClass 9.1	21-01-90-90

PobieranieBroszura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)