

TRANSCLINIC 8I+**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Monitoring przewodów z Transclenic xi+
System permanentnego monitorowania mocy
instalacji fotowoltaicznych.**

Seria urządzeń Transclenic xi+ nieustannie kontroluje prąd poszczególnych przewodów lub grup przewodów oraz napięcie w instalacji fotowoltaicznej i umożliwia w ten sposób bardzo szczegółowe monitorowanie. Niekorzystne czynniki, prowadzące do zmniejszenia wydajności, są niezwłocznie wykrywane i mogą być usunięte.

Ogólne dane do zamówienia

Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Typ	TRANSCLINIC 8I+
Nr zam.	1238120000
Wykonanie	Fotowoltaika
GTIN (EAN)	4050118044232
J. op.	1 Szt.

TRANSCLINIC 8I+**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	295 mm	Długość (cale)	11,614 inch
Szerokość	109,5 mm	Szerokość (cale)	4,311 inch
Wysokość	92,2 mm	Wysokość (cale)	3,63 inch
Masa netto	1 112 g		

Temperatury

Temperatura pracy		długotrwała temperatura użytkowa, min. -20 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	70 °C	

Dane techniczne

Błąd pomiaru napięcia na szeregu paneli ± 10 V from 100 V DC to fotowoltaicznych	1000 V DC	Błąd pomiaru prądu w szeregu paneli ± 360 mA od 3 A DC do fotowoltaicznych	30 A DC
Liczba wejść cyfrowych	2	Maks. prąd na ciąg	30 A DC (-25...+70 °C)
Maksymalna liczba przewodów	8	Napięcie znamionowe	1000 V DC
Wejścia cyfrowe	0,5 V low, 15 ... 24 V high	Wysokość	≤ 3000 m
Zasilanie	19 - 36 V DC	kommunikacja	MODBUS RS485 RTU
pobór mocy	< 1500 mW	pomiar prądu	Rezystory do pomiaru małych prądów (zwora)
zakres pomiarowy	3...30 A DC		

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC000617	ETIM 6.0	EC002928
eClass 6.2	27-37-04-10	eClass 7.1	27-37-04-10
eClass 8.1	27-37-04-10	eClass 9.0	22-57-92-03
eClass 9.1	22-57-04-90		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	Manual TC8i+ 14i+
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	TRANSCLINIC 14i+

TRANSCLINIC 8I+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Rysunki

