


VALUE dockingstation USB-station USB type C, 4K HDMI, 3x USB 3.2 Gen 1, Gigabit Ethernet, grijs

Art.nr.	12.99.1043
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	12.99.1043
EAN (een stuk)	7630049616196



Het dockingstation met USB-poort type C wordt geleverd voor MacBooks, Ultrabooks, Notebooks/Laptops of mobiele apparaten en biedt een snelle en eenvoudige aansluiting op de randapparatuur op de werkplek - inclusief HDMI met resoluties tot 3840x2160 @30Hz! Het biedt ook een 3-poorts USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 hub en Gigabit Ethernet.

- Plug & Play
- Smalle, langwerpige behuizing van grijs aluminium

Aansluiting op het apparaat:

- 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C

Aansluiting voor randapparatuur:

- 1x HDMI-video-uitgang: Spiegel of breid uw scherm uit naar een TV, monitor of beamer/projector - met maximaal 3840x2160 @30Hz!
- 3-poorts USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1-hub met gegevensoverdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s - voor het aansluiten van toetsenbord/muis, maar ook voor gegevensdragers zoals HDD's/SD's of gewoon voor USB-sticks.
- 1x RJ45 voor Gigabit Ethernet

Opmerking: Ondersteuning van "Alternate Mode (DP Alt Mode)" vereist

Opmerking: volgens de huidige specificaties van USB.org hebben we de technische gegevens van onze USB 3-producten aangepast. De nieuwe aanduiding voor de al bekende USB-specificaties is gewijzigd in USB 3.2 Gen 1 (voorheen USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) en USB 3.2 Gen 2 (voorheen USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Adapter, Terminatoren, Converter
Produkt type	Notebook-Docking-Station
Kleur	grijs
Leveringsomvang	Docking Station
Aansluiting kant 1 (PC)	USB-C
Aansluiting kant 2 (Peripherie)	1x HDMI, 3x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x RJ45
Type connector kant 1	USB type C (USB-C)
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	HDMI type A USB 3 type A RJ-45
M/F kant 2	Female
Toepassing	extern
Gewicht	55.5 g
Hoogte verpakking	70 mm
Breedte verpakking	180 mm
Diepte verpakking	140 mm
Gewicht verpakking	0.02 kg