

**Łoże**  
**MCP AP SF4-6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Ploter MCP Basic 2 jest uniwersalnym i łatwym do przenoszenia urządzeniem, umożliwiającym szybkie i łatwe drukowanie etykiet w miejscu montażu.

Ploter MCP Basic jest przeznaczony do opisywania małych ilości, etykiet części oraz wykorzystywania resztek materiałów.

Zajmujący niewiele miejsca ploter stołowy

- Płyta montażowa na 3 karty MultiCards, łatwe umieszczenie mat MultiCard
- Opcjonalnie są dostępne płyty montażowe do SlimFix, rozmiary 4 do 6, oraz do etykiet.
- Obsługa przy użyciu oprogramowania M-Print® PRO firmy Weidmüller

Ploter MCP Plus dopełnia ofertę systemów identyfikacji Weidmüller oraz koncepcję Weidmüller MultiCard.

Zautomatyzowany zasobnik na pisaki umożliwia przechowywanie pisaków bezpośrednio przy ploterze a specjalne pierścienie uszczelniające zapobiegają wysychaniu końcówek. Do opisywania pełnej gamy produktów MultiCard wystarczają zaledwie dwie płyty montażowe.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	MCP AP SF4-6
Nr zam.	<a href="#">1924310000</a>
Wykonanie	Łoże
GTIN (EAN)	4032248563494
J. op.	1 Szt.

**Łoże**  
**MCP AP SF4-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	105 mm	Szerokość (cale)	4,134 inch
Wysokość	10 mm	Wysokość (cale)	0,394 inch
Głębokość	314 mm	Głębokość (cale)	12,362 inch
Masa netto	349 g		

**systemy opisywania**

Wykonanie	Płytki adaptera SlimFix SF 4-6 do plotera MCP Plus	typ znacznika	SlimFix 4 do 6
-----------	--	---------------	----------------

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC001675	UNSPSC	81-11-18-12
eClass 5.1	19-03-90-90	eClass 6.2	19-14-91-02
eClass 7.1	19-14-06-90	eClass 8.1	19-14-02-90
eClass 9.0	19-14-92-90	eClass 9.1	19-14-92-90

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny