

**narzędzia do cięcia
KT 8**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Narzędzia do cięcia przewodów o średnicy zewnętrznej do 8 mm, 12 mm, 14 mm oraz 22 mm. Ostrze o specjalnym kształcie pozwala na cięcie przewodów miedzianych i aluminiowych bez zgniatania oraz przy minimalnym wysiłku. Narzędzia do cięcia są wyposażone w izolację ochroną z certyfikatami badań przeprowadzonych przez VDE i GS do 1000 V zgodnie z normą EN/IEC 60900.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KT 8
Nr zam.	9002650000
Wykonanie	narzędzia do cięcia ,Obcinaczki na jedną rękę
GTIN (EAN)	4008190020163
J. op.	1 Szt.

**narzędzia do cięcia
KT 8**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	185 mm	Szerokość (cale)	7,283 inch
Wysokość	65,5 mm	Wysokość (cale)	2,579 inch
Głębokość	30 mm	Głębokość (cale)	1,181 inch
Ciężar	180 g	Masa netto	220 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne

Wykonanie mechaniczny jednoręczny

Narzędzia do cięcia

Kabel aluminiowy - wielodrutowy, max. Ø	8 mm	Kabel aluminiowy - wielodrutowy, max. (AWG)	6 AWG
Kabel aluminiowy jednodrutowy, max. (mm ²)	16 mm ²	Kabel aluminiowy wielodrutowy, max. (mm ²)	16 mm ²
Kabel miedziany - drobny drut, max. (AWG)	6 AWG	Kabel miedziany - jednodrutowy, max. (AWG)	6 AWG
Kabel miedziany - jednodrutowy, max.)	16 mm ²	Kabel miedziany - wielodrutowy, max.	16 mm ²
Kabel miedziany - wielodrutowy, max. (AWG)	6 AWG	Kabel miedziany, max. Ø	8 mm
Kable do przesyłu danych/telefoniczne i sterownicze, max. Ø	8 mm	kabel miedziany - cienkodrutowy, maks.	16 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-37-06		

certyfikaty

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 8 SAI 15/16 EN
Dane projektowe	STEP
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Manufacturer's Declaration - Cable cutters

**narzędzia do cięcia
KT 8**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki**Przykład zastosowania**

-  max. 8 mm
-  max. 16 mm²
-  max. 16 mm²
-  max. 16 mm²

