

**Narzędzia  
CST VARIO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Do kabli współosiowych i okrągłych (ekranowanych) przewodów do transmisji danych Ø 2,5...8 mm
- 1-, 2- i 3-stopniowe zdejmowania płaszczka w jednej operacji roboczej

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	CST VARIO
Nr zam.	<a href="#">9005700000</a>
Wykonanie	Narzędzia, Narzędzie do zdejmowania płaszczka, Współosiowe i okrągłe przewody do transmisji danych, 17mm
GTIN (EAN)	4008190206260
J. op.	1 Szt.

**Narzędzia  
CST VARIO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	116 mm	Szerokość (cale)	4,567 inch
Wysokość	45 mm	Wysokość (cale)	1,772 inch
Głębokość	26 mm	Głębokość (cale)	1,024 inch
Ciężar	76 g	Masa netto	75,28 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Narzędzia do usuwania izolacji**

Maks. długość zdejmowania płaszczka	17 mm	Min. długość zdejmowania płaszczka	3,2 mm
Typ kabla	Współosiowe i okrągłe przewody do transmisji danych	Średnica przewodu, maks.	8 mm
Średnica przewodu, min.	2,5 mm		

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC000385	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

**certyfikaty**

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Narzędzia  
CST VARIO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

