

**Narzędzie do zaciskania  
HTF DFF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Praski do zestyków Weidmüller DFF i ZRV**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	HTF DFF
Nr zam.	<a href="#">9014140000</a>
Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.22mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4008190297305
J. op.	1 Szt.

**Narzędzie do zaciskania  
HTF DFF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	205 mm	Szerokość (cale)	8,071 inch
Ciężar	445 g	Masa netto	442 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Dane techniczne**

Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
-----------	-------------------------------------

**Opis styku**

rodzaj styku	Weidmüller DFF	obszar zacisku, min.	0,22 mm <sup>2</sup>
obszar zacisku, maks.	2,5 mm <sup>2</sup>		

**dane narzędzia do zagniatania**

Profil zagniatany 1, min.	0,22 mm <sup>2</sup>	rodzaj / profil zacisku	FoderBcrimp
Przekrój tulejek na żyłę, min.	0,22 mm <sup>2</sup>	Profil zagniatany 1, max.	0,35 mm <sup>2</sup>
Przekrój tulejek na żyłę, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Profil zagniatany 2, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Profil zagniatany 2, max.	1 mm <sup>2</sup>	Profil zagniatany 3, min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Profil zagniatany 3, max.	2,5 mm <sup>2</sup>		

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

**certyfikaty**

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a>
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>

**Narzędzie do zaciskania  
HTF DFF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

