

Narzędzia
POWERSTRIPPER 6,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Do automatycznego przycinania pojedynczych przewodów
- Uswanie izolacji z przewodów elastycznych wg DIN VDE 0295, KL: 5
- Częściowe zdejmowanie izolacji, izolacja pozostaje na końcu przewodu
- Bez wymiany narzędzi
- Możliwość szybkiego i prostego ustawiania na właściwy przekrój przewodu
- Długość zdejmowanej izolacji od 3 do 20 mm
- Min. długość przewodu 22 mm plus długość zdejmowanej izolacji
- Napęd elektryczny

Ogólne dane do zamówienia

Typ	POWERSTRIPPER 6,0
Nr zam.	9028510000
Wykonanie	Automaty, Automat do zdejmowania izolacji
GTIN (EAN)	4008190860752
J. op.	1 Szt.

**Narzędzia
POWERSTRIPPER 6,0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	190 mm	Szerokość (cale)	7,48 inch
Wysokość	190 mm	Wysokość (cale)	7,48 inch
Głębokość	295 mm	Głębokość (cale)	11,614 inch
Ciężar	8,8 kg	Masa netto	9 640 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne

przyłącze elektryczne 100-240 V / 50/65 Hz

automaty do zdejmowania izolacji

czas taktowania	ok. 0,5 s	długość przewodu, min.	22 mm + długość zdejmowanej izolacji
długość usuwanej izolacji	3-20 mm	napęd	elektryczne
obszar pozbawiany izolacji	0,05 - 6,0 mm ² (~ AWG 30-10)	parametry przyłączeniowe	46 VA
przyłącze elektryczne	100-240 V / 50/65 Hz		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002778
eClass 6.2	17-13-01-02	eClass 7.1	17-13-01-02
eClass 8.1	17-13-01-02	eClass 9.0	17-13-01-01
eClass 9.1	17-13-01-02		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	WSCAD
Dokumentacja użytkownika	Manual

**Narzędzia
POWERSTRIPPER 6,0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki