

## Narzędzia AM 12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Narzędzia do zdejmowania płaszczy z kabli z izolacją PVC

### Ogólne dane do zamówienia

Typ	AM 12
Nr zam.	<a href="#">9030060000</a>
Wykonanie	Narzędzia, Narzędzie do zdejmowania płaszczka, Kabel do transmisji danych UTP i STP
GTIN (EAN)	4008190337827
J. op.	1 Szt.

**Narzędzia  
AM 12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	97 mm	Szerokość (cale)	3,819 inch
Wysokość	46 mm	Wysokość (cale)	1,811 inch
Głębokość	10 mm	Głębokość (cale)	0,394 inch
Ciężar	36 g	Masa netto	32,42 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Narzędzia do usuwania izolacji**

Głębokość cięcia	regulowany	Typ kabla	Kabel do transmisji danych UTP i STP
kabel miedziany - cienkodrutowy, maks.	4 mm <sup>2</sup>	kable przesyłu danych UTP i STP średnica maks.	8 mm
Średnica przewodu, maks.	12,5 mm	Średnica przewodu, min.	0,5 mm

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

**certyfikaty**

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

**Narzędzia  
AM 12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rysunki**

**Przykład zastosowania**



**Przykład zastosowania**



**Przykład zastosowania**

