

# VALUE Contactloze spanningstester met zaklamp

<b>Art.nr.</b>	19.99.5079
<b>Fabrikant</b>	VALUE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	19.99.5079
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049617315



## Contactloze, automatische spanningstest voor spanningen van 12-1000V AC voor een breed scala aan toepassingen

- Voor contactloos testen van wisselspanningen
- Indicatie van 12 tot 1000 V AC met gelijktijdige visuele en akoestische spanningsindicatie
- De heldere zaklamp om het werkgebied te verlichten kan onafhankelijk van de spanningstester worden gebruikt
- De visuele LED balkgrafiek geeft de aanwezige spanning aan - hoe hoger de gedetecteerde spanning of hoe dichterbij de spanningsbron, hoe meer LED's zullen oplichten
- Spanningsstaafgrafiekdisplay met vijf verlichte LED's voor gemakkelijke interpretatie/aflezing
- De hoorbare spanningsindicator piept met een hogere frequentie, hoe hoger de spanning of hoe dichterbij het apparaat bij een spanningsbron is
- Automatisch uitschakelen bespaart batterijvermogen en verlengt de levensduur van de batterij
- Opschroefbare batterijdop met O-ring voorkomt binnendringen van stof en water
- Lichtgewicht, compact gereedschap met zak clip gemakkelijk op te bergen en binnen handbereik
- IP67: stof- en waterdicht
- Valbeveiliging 2 m
- Beschermingsklasse CAT IV voor 1000 V

### Technische specificaties

Bijzonderheden: Diepe pulserende toon met 50 - 500 Hz; blauwe led gaat uit en rode led knippert (ca. 2 keer per seconde)

Vervuilingsgraad: 2

Spanning: 12-1000VAC

Frequentie: 50-500Hz

Standaard: CAT IV (1000V)

Beschermingsgraad: IP67: Stof- en waterdicht

Totale lengte: 148,0 mm

Totale breedte: 18,3 mm

Totale hoogte: 29,4 mm

Gewicht: 34,0g

Valbeveiliging: 2 m

Batterijen: 2x AAA (1.5V)

## Waarschuwingen

Lees, begrijp en volg alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, veiligheidsinformatie en instructies in deze handleiding voor gebruik of onderhoud. Niet-naleving kan leiden tot ernstige en levensbedreigende verwondingen.

Ga er nooit vanuit dat de nulleider en aardgeleiders dood zijn. Neutrale geleiders in meeraderige circuits kunnen nog steeds onder spanning staan, zelfs als ze zijn losgekoppeld, en moeten opnieuw worden gecontroleerd voordat ze worden aangeraakt.

### Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Tester
Produkt type	Kabeltester
Kleur	zwart
Leveringsomvang	Spanningstester, insteekkaart met geïntegreerde gebruiksaanwijzing en twee AAA 1.5VDC batterijen
Toebehoren: Optionele oplaadbare batterij	Micro-batterij (AAA), 02x
Gewicht	50.3 g
Hoogte verpakking	30 mm
Breedte verpakking	40 mm
Diepte verpakking	190 mm
Gewicht verpakking	0.07 kg