

**FZ 160****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Do 1000 V (AC) i 1500 V (DC)****Izolacja ochronna wg IEC 900, DIN EN 60900**

- Kucie matrycowe z wysokiej jakości, specjalnych stali narzędziowych
- Bezpieczne rękojeści z ergonomiczną i antyześlizgową osłoną TPE-VDE.
- Z udarnego, odpornego termicznie, niepalnego, bezkadmowego TPE (TermoPlastyczny Elastomer)
- Elastyczne strefa uchwytu i twarde rdzeń
- Powierzchnia polerowana na wysoki połysk
- Powłoka galwaniczna (nikiel chrom) zabezpieczająca przed korozją

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	FZ 160
Nr zam.	<a href="#">9046350000</a>
Wykonanie	szczypce płaskie z izolacją VDE z długą gardzielą
GTIN (EAN)	4032248357659
J. op.	1 Szt.

**FZ 160****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	160 mm	Szerokość (cale)	6,299 inch
Ciężar	163 g	Masa netto	141,6 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000833	ETIM 4.0	EC000833
ETIM 5.0	EC000833	ETIM 6.0	EC000833
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90		

**certyfikaty**

Dopuszczenia

**Pobieranie**Broshura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności [Manufacturer's Declaration - Pliers](#)

**FZ 160**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

