

**Narzędzia
multi-stripax ASI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Do przewodów cienkodrutowych i masywnych ze specjalnymi materiałami izolacyjnymi
- Wysoka jakość zdejmowania izolacji do zastosowania przemysłowego (spełnia wymagania lotnictwa)
- Specjalnie formowane noże umożliwiają zdejmowanie specjalnych izolacji z przewodów
- Długość zdejmowanej izolacji ustawiana ogranicznikiem
- Wysoka elastyczność dzięki wymiennym zespołom zdejmowania izolacji
- Wysoka dokładność powtarzalności wyniku zdejmowania izolacji
- Przewód bez uszkodzeń
- Wysoka stabilność daje długą żywotność i wysoką niezawodność
- Zintegrowana funkcja cięcia

Ogólne dane do zamówienia

Typ	multi-stripax ASI
Nr zam.	9202250000
Wykonanie	Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia, ASI-EPDM, 1.5mm ²
GTIN (EAN)	4032248486199
J. op.	1 Szt.

**Narzędzia
multi-stripax ASI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	250 mm	Szerokość (cale)	9,842 inch
Wysokość	85 mm	Wysokość (cale)	3,346 inch
Głębokość	40 mm	Głębokość (cale)	1,575 inch
Ciężar	250 g	Masa netto	549 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Narzędzia do usuwania izolacji

Min. długość zdejmowania płaszczka	2 mm	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1,5 mm ²
Typ kabla	ASI-EPDM	kabel miedziany - cienkodrutowy, maks.	6 mm ²
maks. moc cięcia cienkodrutowe	6 mm ²	maks. moc cięcia jednodrutowe	2,5 mm ²
maks. moc cięcia przewód płaski	10,2 x 4 mm	przekrój przewodu (moc cięcia)	6 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

certyfikaty

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

**Narzędzia
multi-stripax ASI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania

