

**STRIPPER ROUND TOP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania płaszczki z kabli z izolacją odporną na wilgoć 8 - 13 mm Ø, np. kabli NYM, od 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> do 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Niepotrzebne ustawienie głębokości cięcia
- Znakomite do pracy w puszkach rozgałęźnych i rozdzielczych

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	STRIPPER ROUND TOP
Nr zam.	<a href="#">9918050000</a>
Wykonanie	Narzędzie do zdejmowania płaszczki, przewody o cienkich drutach i masywne z izolacją PVC, 4mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248359165
J. op.	1 Szt.

**STRIPPER ROUND TOP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	125 mm	Szerokość (cale)	4,921 inch
Wysokość	35 mm	Wysokość (cale)	1,378 inch
Głębokość	25 mm	Głębokość (cale)	0,984 inch
Ciężar	50 g	Masa netto	46,2 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Narzędzia do usuwania izolacji**

Przekrój przyłącza przewodu, maks.	4 mm <sup>2</sup>	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Typ kabla	przewody o cienkich drutach i masywne z izolacją PVC	obszar pozbawiony izolacji, min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Średnica przewodu, maks.	13 mm	Średnica przewodu, min.	8 mm

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

**certyfikaty**

Dopuszczenia

**Pobieranie**Broszura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**STRIPPER ROUND TOP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

