

SLICER NO 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Proste, szybkie i precyzyjne zdejmowanie płaszczka ze wszystkich popularnych kabli okrągłych 4 - 37 mm²
- Śruba radełkowa na końcu rękojeści do ustawiania głębokości cięcia (Ustawienie głębokości cięcia wyklucza uszkodzenia przewodów wewnątrz)

Ogólne dane do zamówienia

| | |
|------------|--|
| Typ | SLICER NO 16 |
| Nr zam. | 9918070000 |
| Wykonanie | Nóż do kabli, przewody o cienkich drutach i masywne z izolacją PVC |
| GTIN (EAN) | 4032248359189 |
| J. op. | 1 Szt. |

SLICER NO 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

| | | | |
|-----------|--------|------------------|------------|
| Szerokość | 132 mm | Szerokość (cale) | 5,197 inch |
| Wysokość | 29 mm | Wysokość (cale) | 1,142 inch |
| Głębokość | 35 mm | Głębokość (cale) | 1,378 inch |
| Ciężar | 75 g | Masa netto | 91 g |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Narzędzia do usuwania izolacji

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|-------|
| Typ kabla | przewody o cienkich drutach i masywne z izolacją PVC | Średnica przewodu, maks. | 16 mm |
| Średnica przewodu, min. | 4 mm | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000155 | ETIM 4.0 | EC000155 |
| ETIM 5.0 | EC000155 | ETIM 6.0 | EC002109 |
| UNSPSC | 27-11-15-03 | eClass 5.1 | 21-04-06-02 |
| eClass 6.2 | 21-04-06-02 | eClass 7.1 | 21-04-91-03 |
| eClass 8.1 | 21-04-91-03 | eClass 9.0 | 21-04-37-06 |
| eClass 9.1 | 21-04-37-06 | | |

certyfikaty

Dopuszczenia

**Pobieranie**Broszura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)