


# ROLINE Display Adapter USB Type C - VGA

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Art.nr.</b>           | 12.03.3228    |
| <b>Fabrikant</b>         | ROLINE        |
| <b>Art.nr. fabrikant</b> | 12.03.3228    |
| <b>EAN (een stuk)</b>    | 7630049618756 |

**roline**  
Designed for Professionals



**Spiegel of breid het scherm van uw apparaat uit naar elke monitor of projector met een VGA aansluiting - met een resolutie tot 1920x1080 @60Hz!**

- USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C naar VGA adapter
- Sluit een monitor of beamer/projector met een VGA aansluiting aan op je MacBook (ultrabook, notebook/laptop of ander mobiel apparaat met een USB Type C aansluiting).
- Om uw weergave te spiegelen of uit te breiden naar een ander weergaveapparaat
- Compacte opbouw
- Geen voeding nodig
- Aansluitingen: VGA female en type C male

**Opmerking: Ondersteuning van "Alternate Mode (DP Alt Mode)" vereist**

Opmerking: volgens de huidige specificaties van USB.org hebben we de technische gegevens van onze USB 3-producten aangepast. De nieuwe aanduiding voor de al bekende USB-specificaties is gewijzigd in USB 3.2 Gen 1 (voorheen USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) en USB 3.2 Gen 2 (voorheen USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

## Technische specificaties

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Producent       | ROLINE                           |
| Produkt groep   | Adapter, Terminatoren, Converter |
| Produkt type    | USB-VGA adapter                  |
| Kleur           | zwart                            |
| Leveringsomvang | Stekker Adapter                  |

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Max. Resolutie                     | 1920 x 1080 @60Hz (2K, Full HD) |
| Aansluiting kant 1 (PC)            | Type C Male                     |
| Aansluiting kant 2<br>(Peripherie) | VGA Female                      |
| Type connector kant 1              | USB type C (USB-C)              |
| M/F kant 1                         | Male                            |
| Type connector kant 2              | HD D-Sub 15-pin (HD-15), VGA    |
| M/F kant 2                         | Female                          |
| Toepassing                         | extern                          |
| Gewicht                            | 8.6 g                           |
| Hoogte verpakking                  | 20 mm                           |
| Breedte verpakking                 | 50 mm                           |
| Diepte verpakking                  | 100 mm                          |
| Gewicht verpakking                 | 0.02 kg                         |