


# ROLINE Display Adapter USB Type C - VGA

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Art.nr.</b>           | 12.03.3203    |
| <b>Fabrikant</b>         | ROLINE        |
| <b>Art.nr. fabrikant</b> | 12.03.3203    |
| <b>EAN (een stuk)</b>    | 7630049621374 |

**roline**  
Designed for Professionals



**Spiegel of breid het scherm van uw apparaat uit naar elke monitor of projector/beamer met een VGA aansluiting - met een resolutie tot 1920x1080 @60Hz!**

- USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C naar VGA kabeladapter
- Sluit elke monitor of beamer/projector met een VGA aansluiting aan op uw Macbook, Ultrabook, notebook/laptop of mobiel apparaat met een USB type C aansluiting
- Om uw weergave te spiegelen of uit te breiden naar een ander weergaveapparaat
- Compacte aluminium behuizing
- Geen voeding nodig
- Aansluitingen: VGA female en type C male
- Kabellengte: ca. 10 cm

**Opmerking: Ondersteuning van "Alternate Mode (DP Alt Mode)" vereist**

Opmerking: volgens de huidige specificaties van USB.org hebben we de technische gegevens van onze USB 3-producten aangepast. De nieuwe aanduiding voor de al bekende USB-specificaties is gewijzigd in USB 3.2 Gen 1 (voorheen USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) en USB 3.2 Gen 2 (voorheen USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

## Technische specificaties

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Producent     | ROLINE                           |
| Produkt groep | Adapter, Terminatoren, Converter |
| Produkt type  | USB-VGA adapter                  |
| Kleur         | zilver                           |

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Lengte                             | 0.1 m                           |
| Max. Resolutie                     | 1920 x 1080 @60Hz (2K, Full HD) |
| Aansluiting kant 1 (PC)            | Type C Male                     |
| Aansluiting kant 2<br>(Peripherie) | VGA Female                      |
| Type connector kant 1              | USB type C (USB-C)              |
| M/F kant 1                         | Male                            |
| Type connector kant 2              | HD D-Sub 15-pin (HD-15), VGA    |
| M/F kant 2                         | Female                          |
| Toepassing                         | extern                          |
| Gewicht                            | 29.8 g                          |
| Hoogte verpakking                  | 20 mm                           |
| Breedte verpakking                 | 50 mm                           |
| Diepte verpakking                  | 50 mm                           |
| Gewicht verpakking                 | 0.02 kg                         |