CableLine
CLI R 02-3 GN/WS 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Oferta oznaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller proponuje użytkownikom rozwiązania do najróżniejszych aplikacji. Zakres stosowania sięga od wąskich przewodów aż po kable o dużych średnicach zewnętrznych. Asortyment zawiera między innymi systemy kombinowane, złożone z szyldów pojedynczych, przezroczystych tulei, wężyków termokurczliwych i oznaczników, mocowanych opaskami kablowymi.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CLI R 02-3 GN/WS 5
Nr zam.	0560001518
Wykonanie	CableLine, Trzpień montażowy, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, zielony
GTIN (EAN)	4032248456475
J. op.	10 Szt.

CableLine
CLI R 02-3 GN/WS 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	3,4 mm	Szerokość (cale)	0,134 inch
Wysokość	3 mm	Wysokość (cale)	0,118 inch
Głębokość	4 mm	Głębokość (cale)	0,157 inch
Masa netto	1,4 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	5	Barwny	zielony
Drukowanie	5	Halogenki	Tak
Ilość nawinięta na bęben	25	Klasa palności wg UL 94	V-0
Kolor nadruku	biały	Metoda nadruku	wytłaczanie na gorąco
Orientacja nadruku	poziomo	Szerokość	3,4 mm
Wykonanie	MultiPack	Zakres temperatury stosowania	-30...80 °C
Zalecane branże	Proces, Maszyny	tworzywo	PVC, miękkie, bez kadmu

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,2 mm²	Zewnętrzna średnica przewodu	1.3 - 3 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	3 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	1,3 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	WSCAD
Powiadomienie o zmianie produktu	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN

CableLine
CLI R 02-3 GN/WS 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

