

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu **000190827**



Odstraszacz kun i gryzoni do samochodu Kemo L002






Dodatkowy głośnik (Piezo) do ultradźwiękowego odstraszenia robaków nr M071N. Zainstalowana dioda emitująca światło służy jako wskazanie pracy. Zakres transmisji: ok. 6.000 ... 45.000 Hz. Aluminiowa obudowa o bardzo szerokim kącie promieniowania. Nadaje się do montażu na zewnątrz pod warunkiem, że głośnik będzie zainstalowany w miejscu chronionym przed deszczem (np. Pod półką dachową). Dioda LED jest ładowana przez dostarczoną częstotliwość fal ultradźwiękowych i dlatego nie wymaga żadnego dodatkowego napięcia roboczego. Wymiary: ok. 72 x 50 x 29 mm (bez pasków mocujących).

Do 4 dodatkowych głośników można podłączyć w naszym ultradźwiękowym odstraszaczu. W związku z tym możliwe jest nagłośnienie dużych pomieszczeń lub różnych oddzielnych pomieszczeń za pomocą jednego urządzenia bazowego i odstraszenie szkodników. Proszę zwrócić uwagę na to, że dźwięki ultradźwiękowe rozciągają się bardzo prostoliniowo - podobnie jak światło - i tablice na filiżanki, półki itp. Rzucają "cienie". Oznacza to, że przeszkody znacznie ograniczają skuteczny zasięg głośnika ultradźwiękowego. Z tego powodu zaleca się rozprowadzanie różnych głośników, które są połączone równolegle w jednym lub w różnych pomieszczeniach. Głośniki należy przykręcić do ściany, a następnie połączyć za pomocą kabla z urządzeniem bazowym. Głośniki powinny być zainstalowane na wysokości, na której najlepszy jest wpływ na szkodniki. Jeśli chcesz odstraszyć np. myszy lub innych zwierząt lądowych, głośnik powinien być zamontowany na płycie bazowej. Aby użyć przeciwko komarom, zainstaluj głośnik na ścianie w zasięgu wzroku. Sterowanie pracą powoduje, że dioda LED zainstalowana w głośniku miga lub świeci. Jeden głośnik wydaje maksymalnie 30 m².



L001



Możliwość podłączenia max. 4 dodatkowych głośników, typ Kemo L001 lub L002. Głośniki będą połączone równolegle (maksymalna długość kabla 50 m). **Instrukcje dotyczące utylizacji**

a) Produkt

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte baterie i akumulatory.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w sklepach lub gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz przyczynić się do ochrony środowiska.

W ten sposób spełniają Państwo obowiązki prawne i wnoszą wkład w ochronę środowiska.

<http://www.conrad.pl>