

**LaserMark  
ET S7-200-TU-A4-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Etykiety ET S7 DIN-A4 bez kleju, na rolce, są przeznaczone do oznaczania modułów S300, S400 i S7 firmy Siemens. Możliwość wykonywania indywidualnych nadruków laserowych przy użyciu oprogramowania M-Print® Pro firmy Weidmüller.

- Żółte lub turkusowe tło oraz czarny nadruk (opakowania)
- Etykiety można łatwo rozdzielać (bez kleju).

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	ET S7-200-TU-A4-1
Nr zam.	<a href="#">1045500000</a>
Wykonanie	LaserMark, Oznaczniki urządzeń, 203 x 15.5 mm, Siemens, turkusowy
GTIN (EAN)	4032248779154
J. op.	10 Szt.
Kompatybilna drukarka	<a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a>

**LaserMark  
ET S7-200-TU-A4-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	15,5 mm	Szerokość (cale)	0,61 inch
Wysokość	203 mm	Wysokość (cale)	7,992 inch
Głębokość	0,1 mm	Głębokość (cale)	0,004 inch
Masa netto	27,1 g		

**Dane ogólne**

Aplikacja / producent	Siemens	Aprobata zgodnie z UL 969	Nie
Barwny	turkusowy	Halogenki	Tak
Ilość na arkusz	80	Klasa palności wg UL 94	HB
Liczba oznaczników w opakowaniu	800	Metoda nadruku	druk laserowy
Szerokość	15,5 mm	Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C
tworzywo	warstwa winylu		

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

**certyfikaty**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Dane projektowe	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Oprogramowanie	<a href="#">M-Print PRO configuration file</a>

**LaserMark  
ET S7-200-TU-A4-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

