

Akcesoria HDC HP 250 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Obudowy RockStar® HighPower są wykonywane z wytrzymałego odlewu aluminiowego i dzięki stałemu doskonaleniu zapewniają idealną ochronę przed trudnymi warunkami środowiskowymi. Wieloczęściowa obudowa pozwala użytkownikom na kontrolowanie procesów roboczych na każdym etapie.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC HP 250 SHOCKPROTEC
Nr zam.	1120130000
Wykonanie	Akcesoria, złącze śrubowe, Wielkość konstrukcyjna: 250
GTIN (EAN)	4032248901487
J. op.	1 Szt.

**Akcesoria
HDC HP 250 SHOCKPROTEC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	37 mm	Długość (cale)	1,457 inch
Masa netto	2 g	Średnica	12,3 mm

Temperatury

Temperatura pracy, max.	120 °C	Temperatura pracy, min.	-50 °C
-------------------------	--------	-------------------------	--------

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Materiał izolacyjny	Poliamid z włóknem szklanym
Stopień zanieczyszczenia	PD 2 (PD 3)	Typoszereg	HighPower
Wielkość konstrukcyjna	250	Wytrzymałość izolacji	10 ¹⁰ Ω
tworzywo	PA 66 GF 30, stal nierdzewna, wolna od rdzy		

Informacje ogólne

Barwny	czarny	Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe
Typoszereg	HighPower	tworzywo	PA 66 GF 30, stal nierdzewna, wolna od rdzy

Design

Rodzina produktów	Akcesoria	Rodzaj produktu	Ochrona przed dotykiem
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe		

General data

Wielkość konstrukcyjna	250
------------------------	-----

Material

Materiał izolacyjny	Poliamid z włóknem szklanym	Barwny	czarny
Klasa palności wg UL 94	V-0	tworzywo	PA 66 GF 30, stal nierdzewna, wolna od rdzy

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC002943	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 7.1	27-44-02-05	eClass 8.1	27-44-02-05
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-01-92

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Akcesoria HDC HP 250 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	EPLAN
Dane projektowe	STEP