

**SwitchMark  
SM 27/12.5 MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

SM MultiCard jest oznaczniakiem do etykietowania urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych. Szyldy wtyka się w oprawki lub przykleja przy naniesionej fabrycznie taśmie samoprzylepnej. Indywidualne szyldy można tworzyć przy użyciu drukarki PrintJet PRO, ploterów MCP Plus i MCP Basic lub systemu znakowania MC-Mobilo.

- Użytkownicy mogą szybko wykonywać szyldy dostosowane do indywidualnych potrzeb.
- Nie ma potrzeby magazynowania drogich, standardowych szyldów.
- Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarką PrintJet jako zamiennik grawerowania
- Przy szczególnie wysokich wymaganiach polecamy folię ochronną ETO SM.
- Uchwyty można stosować do przycisków o średnicy 22 mm, firm Siemens, ABB, Moeller i Télémecanique

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ                   | SM 27/12.5 MC NE GR                                                     |
| Nr zam.               | <a href="#">1079490000</a>                                              |
| Wykonanie             | SwitchMark, Oznaczniki urządzeń, 12.5 x 27 mm, Uchwyt SwitchMark, szary |
| GTIN (EAN)            | 4032248840939                                                           |
| J. op.                | 80 Szt.                                                                 |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">1324380000</a>                                              |

**SwitchMark  
SM 27/12.5 MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 27 mm   | Szerokość (cale) | 1,063 inch |
| Wysokość   | 12,5 mm | Wysokość (cale)  | 0,492 inch |
| Głębokość  | 1 mm    | Głębokość (cale) | 0,039 inch |
| Masa netto | 1,25 g  |                  |            |

**Dane ogólne**

|                                     |             |                               |                            |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 8           | Aplikacja / producent         | Uchwyt SwitchMark          |
| Barwny                              | szary       | Halogenki                     | Nie                        |
| Klasa palności wg UL 94             | V-2         | Klej                          | taśma przylepna obustronna |
| Szerokość                           | 27 mm       | Zakres temperatury stosowania | -40... 100 °C              |
| tworzywo                            | poliamid 66 |                               |                            |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 55-12-16-00 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-37-12-25 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                           |
| Oprogramowanie  | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**SwitchMark  
SM 27/12.5 MC NE GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

