Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 4848 S2N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Abbildung ähnlich

Integrowanie, rozszerzenie i indywidualizacja:
Uzupe?nienie pasuj?ce do ka?dej aplikacji
Kompletna paleta akcesoriów systemowych nowej serii obudów Klippon® TB umo?liwia proste dopasowanie obudów do specyficznych wymaga? konkretnej aplikacji.
P?yty monta?owe
P?yty monta?owe ze schematem otworów lub bez,do pod?u?nego i poprzecznego mocowania szyn no?nych lub elementów konstrukcyjnych bezpo?rednio na p?ycie monta?owej.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KTB MOPL 4848 S2N
Nr zam.	1193870000
Wykonanie	Klippon TB (Terminal Box), Płytka montażowa, Wysokość: 425 mm, Szerokość: 419 mm, Głębokość: 12 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4301 (304), nieobrobiony, srebrny
GTIN (EAN)	4050118028478
J. op.	1 Szt.

Karta katalogowa

Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 4848 S2N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	419 mm	Szerokość (cale)	16,496 inch
Wysokość	425 mm	Wysokość (cale)	16,732 inch
Głębokość	12 mm	Głębokość (cale)	0,472 inch
Masa netto	2 100 g		

Informacje ogólne

Grubość materiału	1,5 mm	tworzywo	stal nierdzewna 1.4301 (304)
Powierzchnia	nieobrobiony		

Informacje ogólne Akcesoria

?rednica otworu monta?owego (D)	7 mm	Grubość materiału	1,5 mm
Powierzchnia	nieobrobiony	tworzywo	stal nierdzewna 1.4301 (304)

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC002620	ETIM 5.0	EC002620
ETIM 6.0	EC000213	eClass 6.2	27-18-92-61
eClass 7.1	27-18-92-61	eClass 8.1	27-18-92-61
eClass 9.0	27-40-06-39	eClass 9.1	27-18-92-90

certyfikaty

Dopuszczenia	
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP

Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 4848 S2N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

