

**Wkrętak
SDIS SL 1.0X5.5X125****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Wkrętak z izolacją VDE do pracy przy częściach będących pod napięciem do AC 1000 V i DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Test bezpieczeństwa GS, kontrola indywidualna. Końcówka z wysokostopowej stali chrom-wanad-molibden, hartowana wskrośnie, oksydowana.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SDIS SL 1.0X5.5X125
Nr zam.	1274680000
Wykonanie	Narzędzie montażowe, Szerokość końcówki (B): 5.5 mm, Długość końcówki: 125 mm, Grubość końcówki (A): 1 mm
GTIN (EAN)	4050118073263
J. op.	1 Szt.

**Wkrętak
SDIS SL 1.0X5.5X125**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	243 mm	Szerokość (cale)	9,567 inch
Masa netto	65 g	Średnica	36 mm

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Narzędzia do skręcania

Długość końcówki	125 mm	Grubość końcówki (A)	1 mm
Kształt	rowek	Szerokość końcówki (B)	5,5 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000158
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-07
eClass 9.1	21-04-04-07		

certyfikaty

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN CAT 1 TERM 16/17 EN
------------------	--

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Manufacturer's Declaration - Screwdrivers
--	---

Wkrętak SDIS SL 1.0X5.5X125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania

