

Akcesoria
ETA 1180 01 1A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Złącze z zaciskiem sprężynowym

Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	ETA 1180 01 1A
Nr zam.	1278950000
Wykonanie	Akcesoria, Bezpiecznik, 1 A
GTIN (EAN)	4050118091366
J. op.	5 Szt.

Akcesoria
ETA 1180 01 1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	8,2 mm	Szerokość (cale)	0,323 inch
Wysokość	24,4 mm	Wysokość (cale)	0,961 inch
Głębokość	52,3 mm	Głębokość (cale)	2,059 inch
Masa netto	10,6 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	rodzaj montażu	wtykany
---------------------	--------------------	----------------	---------

dane tworzywa

Barwny	czarny
--------	--------

dane znamionowe

Napięcie znamionowe	64 V DC	Prąd znamionowy	1 A
---------------------	---------	-----------------	-----

parametry systemu

Wykonanie	element bezpiecznikowy
-----------	------------------------

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000035
eClass 6.2	27-14-20-90	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-20-01
eClass 9.1	27-14-20-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks