

Łoże
MCP AP LABLES**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ploter MCP Basic 2 jest uniwersalnym i łatwym do przenoszenia urządzeniem, umożliwiającym szybkie i łatwe drukowanie etykiet w miejscu montażu.

Ploter MCP Basic jest przeznaczony do opisywania małych ilości, etykiet części oraz wykorzystywania resztek materiałów.

Zajmujący niewiele miejsca ploter stołowy

- Płyta montażowa na 3 karty MultiCards, łatwe umieszczanie mat MultiCard
- Opcjonalnie są dostępne płyty montażowe do SlimFix, rozmiary 4 do 6, oraz do etykiet.
- Obsługa przy użyciu oprogramowania M-Print® PRO firmy Weidmüller

Ploter MCP Plus dopełnia ofertę systemów identyfikacji Weidmüller oraz koncepcję Weidmüller MultiCard.

Zautomatyzowany zasobnik na pisaki umożliwia przechowywanie pisaków bezpośrednio przy ploterze a specjalne pierścienie uszczelniające zapobiegają wysychaniu końcówek. Do opisywania pełnej gamy produktów MultiCard wystarczają zaledwie dwie płyty montażowe.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	MCP AP LABLES
Nr zam.	1924370000
Wykonanie	Łoże
GTIN (EAN)	4032248563555
J. op.	1 Szt.

**Łoże
MCP AP LABELS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	210 mm	Szerokość (cale)	8,268 inch
Wysokość	10 mm	Wysokość (cale)	0,394 inch
Głębokość	324 mm	Głębokość (cale)	12,756 inch
Masa netto	868 g		

systemy opisywania

Wykonanie	Płytki montażowa do mocowania etykiet A4 w ploterze MCP	typ znacznika	etykiety
-----------	---------------------------------------------------------	---------------	----------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001675	UNSPSC	81-11-18-12
eClass 5.1	19-03-90-90	eClass 6.2	19-14-91-02
eClass 7.1	19-14-06-90	eClass 8.1	19-14-02-90
eClass 9.0	19-14-92-90	eClass 9.1	19-14-92-90

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny