


Akcesoria CBH 27/27 NATUR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Opaski kablowe cechuje maksymalna możliwa siła zaciskania oraz wysoka trwałość. Stalowe opaski kablowe zapewniają poza tym możliwość trwałego mocowania w warunkach ekstremalnego narażenia materiału, przy wysokich temperaturach lub silnym oddziaływaniu chemikaliów.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CBH 27/27 NATUR
Nr zam.	1289400000
Wykonanie	Opaska kablowa, Wysokość x szerokość: 27 x 27 mm, tworzywo sztuczne, 80 N
GTIN (EAN)	4008190160067
J. op.	100 Szt.

Akcesoria
CBH 27/27 NATUR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	27 mm	Szerokość (cale)	1,063 inch
Wysokość	27 mm	Wysokość (cale)	1,063 inch
Głębokość	2 mm	Głębokość (cale)	0,079 inch
Masa netto	1,7 g		

materiał instalacyjny

Klasa palności wg UL 94	V-2	Wykonanie	samoprzylepny
maks. szerokość opaski kablowej	4,8 mm	tworzywo	tworzywo sztuczne
wytrzymałość na rozciąganie	80 N	zakres temperatur roboczych, maks.	105 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000449
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02	eClass 9.0	23-15-90-07
eClass 9.1	27-40-07-90		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------

Akcesoria CBH 27/27 NATUR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

