

**Narzędzie do zaciskania  
HTF RSV 16 WI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Praski do styków Weidmüller systemu RSV i DSTV-  
HD**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	HTF RSV 16 WI
Nr zam.	<a href="#">9013560000</a>
Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 26AWG, 16AWG, FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4008190161163
J. op.	1 Szt.

**Narzędzie do zaciskania  
HTF RSV 16 WI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	205 mm	Szerokość (cale)	8,071 inch
Ciężar	445 g	Masa netto	457,48 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Dane techniczne**

Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
-----------	-------------------------------------

**Opis styku**

rodzaj styku	RSV- i DSTV-HD	obszar zacisku, min.	26 AWG
obszar zacisku, maks.	16 AWG		

**dane narzędzia do zagniatania**

Profil zagniatany 1, min.	26 AWG	rodzaj / profil zacisku	FoderBcrimp
Profil zagniatany 1, max.	24 AWG	Profil zagniatany 2, min.	22 AWG
Profil zagniatany 2, max.	20 AWG	Profil zagniatany 3, min.	22 AWG
Profil zagniatany 3, max.	20 AWG	Profil zagniatany 4, min.	16 AWG
Profil zagniatany 4, max.	18 AWG		

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

**certyfikaty**

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a>
Dane projektowe	<a href="#">WSCAD</a>
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>

**Narzędzie do zaciskania  
HTF RSV 16 WI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

