

**Narzędzia  
multi-stripax 16 SL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Do przewodów cienkodrutowych i masywnych ze specjalnymi materiałami izolacyjnymi
- Wysoka jakość zdejmowania izolacji do zastosowania przemysłowego (spełnia wymagania lotnictwa)
- Specjalnie formowane noże umożliwiają zdejmowanie specjalnych izolacji z przewodów
- Długość zdejmowanej izolacji ustawiana ogranicznikiem
- Wysoka elastyczność dzięki wymiennym zespołom zdejmowania izolacji
- Wysoka dokładność powtarzalności wyniku zdejmowania izolacji
- Przewód bez uszkodzeń
- Wysoka stabilność daje długą żywotność i wysoką niezawodność
- Zintegrowana funkcja cięcia

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	multi-stripax 16 SL
Nr zam.	<a href="#">9202220000</a>
Wykonanie	Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia, przewody o cienkich drutach i masywne z izolacją PVC, 16mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248486151
J. op.	1 Szt.

**Narzędzia  
multi-stripax 16 SL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	250 mm	Szerokość (cale)	9,842 inch
Wysokość	85 mm	Wysokość (cale)	3,346 inch
Głębokość	40 mm	Głębokość (cale)	1,575 inch
Ciężar	250 g	Masa netto	550 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Narzędzia do usuwania izolacji**

Min. długość zdejmowania płaszczka	2 mm	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	16 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, min.	16 mm <sup>2</sup>	Typ kabla	przewody o cienkich drutach i masywne z izolacją PVC
maks. moc cięcia cienkodrutowe	6 mm <sup>2</sup>	maks. moc cięcia jednodrutowe	2,5 mm <sup>2</sup>
maks. moc cięcia przewód płaski	10,2 x 4 mm	przekrój przewodu (moc cięcia)	6 mm <sup>2</sup>

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

**certyfikaty**

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

## Narzędzia multi-stripax 16 SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Przykład zastosowania

---

