

**Narzędzia do testowania  
VT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Głównym zadaniem testera napięcia jest stwierdzenie braku napięcia. 2-biegunowy tester napięcia to jedyny certyfikowany instrument kontrolny spełniający wymogi ustawy o bezpieczeństwie pracy.

- Z wyświetlaczem LED
- Zgodnie z normą VDE
- Wysoka wytrzymałość na napięcia szczytowe
- Właściwy tester do każdego obszaru zastosowania

**Ogólne dane do zamówienia**

Dostępne do	1970-01-01
Typ	VT
Nr zam.	<a href="#">9918950000</a>
Wykonanie	Dwubiegunowy bufor napięciowy, Nie
GTIN (EAN)	4032248405831
J. op.	1 Szt.

**Narzędzia do testowania  
VT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	190 mm	Szerokość (cale)	7,48 inch
Wysokość	21 mm	Wysokość (cale)	0,827 inch
Głębokość	55 mm	Głębokość (cale)	2,165 inch
Ciężar	115 g	Masa netto	115 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Przryządy pomiarowe i kontrolne**

Napięcie znamionowe, min.	12 V AC/DC	Odporność na napięcie szczytowe	5 kV
Sprawdzanie izolacji	5 kV	Sprawdzanie przejścia	Nie
Stopień ochrony	IP64	Temperatura pracy, max.	55 °C
Temperatura pracy, min.	-15 °C	Wskaźnik napięcia przemiennego	12, 50, 120, 230, 400, 690 V
Wskaźnik napięcia stałego	12, 50, 120, 230, 400, 690 V	Zakres częstotliwości, maks.	65 Hz
Zakres częstotliwości, min.	0 Hz	Zakres pomiaru napięcia/AC	12-690 V
Zakres pomiaru napięcia/DC	1000 V	kategoria obwodu pomiarowego	KAT III 600 V, KAT IV 300 V
napięcie znamionowe, maks.	690 V AC/DC	sprawdzono i zaaprobowano według	EN/ IEC 61010, EN 61243-3 2010
wskaźnik	LED		

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000494	ETIM 6.0	EC000494
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	27-20-03-08	eClass 7.1	27-20-03-08
eClass 8.1	27-20-03-08	eClass 9.0	27-20-03-08
eClass 9.1	27-20-03-08		

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">Manual</a>
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">9918950000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf</a>

**Narzędzia do testowania  
VT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**