

Akcesoria
KISC M3X20.5/10 EK4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KISC M3X20.5/10 EK4
Nr zam.	0303000000
Wykonanie	Akcesoria, Śruba mocująca, do szyn prądowych
GTIN (EAN)	4008190163686
J. op.	100 Szt.

Akcesoria
KISC M3X20.5/10 EK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Wysokość	20 mm	Wysokość (cale)	0,787 inch
Masa netto	1,16 g	Średnica	3 mm

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
rodzaj montażu	przykręcany	wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie

dane tworzywa

tworzywo	Stal	Powierzchnia	inne
Barwny	srebrny		

parametry systemu

Wykonanie	do szyn prądowych
-----------	-------------------

wymiary

Średnica	3 mm	rozmiar gwintu metryczny, zewnętrzny	0 M3.0
----------	------	--------------------------------------	--------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000887	ETIM 4.0	EC000887
ETIM 5.0	EC000887	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks