

**SZS (uszczelka ząbkowana)**  
**SZS M50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Ofertę dławnic kablowych uzupełnia bogaty wybór akcesoriów.

Ząbkowane podkładki ze stali nierdzewnej służą do ochrony przed poluzowaniem zamontowanych dławnic kablowych.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	SZS M50
Nr zam.	<a href="#">1736350000</a>
Wykonanie	SZS (uszczelka ząbkowana), Zabezpieczająca podkładka zębata, M 50, stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
GTIN (EAN)	4008190963552
J. op.	5 Szt.

**SZS (uszczelka ząbkowana)**  
**SZS M50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto	20,8 g
------------	--------

**Szerokość**

grubość	1,8 mm
---------	--------

**Informacje ogólne**

Dławnice kablowe	metryczna	grubość	1,8 mm
gwint (zewnątrzny)	M 50	skok gwintu	1,5 mm
tworzywo	stal nierdzewna 1.4404 (316 L)	średnica wewnętrzna D2	51 mm
średnica zewnętrzna	71 mm		

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000098	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-09-03-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-90		

**certyfikaty**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Dane projektowe	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Dane projektowe	<a href="#">STEP</a>

**Karta katalogowa**

**SZS (uszczelka ząbkowana)**  
**SZS M50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

