

**Akcesoria**  
**ZQV 1.5N/R3.5/6 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	ZQV 1.5N/R3.5/6 GE
Nr zam.	<a href="#">1754250000</a>
Wykonanie	Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 17.5 A
GTIN (EAN)	4032248103881
J. op.	20 Szt.

**Akcesoria**  
**ZQV 1.5N/R3.5/6 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	2,4 mm	Szerokość (cale)	0,094 inch
Wysokość	20,1 mm	Wysokość (cale)	0,791 inch
Głębokość	12,15 mm	Głębokość (cale)	0,478 inch
Masa netto	1,45 g		

**Temperatury**

Temperatura magazynowania, max.	40 °C	Temperatura magazynowania, min.	10 °C
Temperatura magazynowania długotrwała temperatura użytkowa, maks.	10 °C...40 °C 120 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C

**Złącza poprzeczne**

Liczba mostkowanych zacisków	6	Prąd pomiarowy wielobiegunowo	17,5 A
Typ	Łącznik poprzeczny		

**dalsze dane techniczne**

Rodzaj zamocowania	wtykany	wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Tak
--------------------	---------	--	-----

**dane tworzywa**

tworzywo	Wemid	Barwny	żółty
Klasa palności wg UL 94	V-0		

**dane znamionowe**

Prąd znamionowy	17,5 A
-----------------	--------

**parametry systemu**

Wykonanie	do zacisków
-----------	-------------

**wymiary**

Raster w mm (P)	3,5 mm
-----------------	--------

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

**certyfikaty**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Karta katalogowa****Akcesoria**  
**ZQV 1.5N/R3.5/6 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Dane techniczne****Pobieranie**

Dane projektowe	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Dane projektowe	<a href="#">STEP</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>