


**Obudowy OMNIMATE - TERMINALBOX  
SMSE FE MCZ 1.5/PE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Otwarta miniaturowa obudowa w formie zacisków szeregowych z 5 przyłączami ze sprężyną naciągową. Transparentna wychylna płyta głowicowa służy do umieszczenia napisu i umożliwia dostęp dla potencjometru i wskaźników statusu. 3 górne przyłącza można poprzecznie połączyć mostkami wtykowymi. Możliwa jest również dostawa płyty pokrywowej zamykającej obudowę.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	SMSE FE MCZ 1.5/PE
Nr zam.	<a href="#">1003280000</a>
Wykonanie	Obudowa elektroniczna, styk PE do MCZ, Akcesoria
GTIN (EAN)	4032248699063
J. op.	100 Szt.

## Obudowy OMNIMATE - TERMINALBOX SMSE FE MCZ 1.5/PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Dane techniczne

#### Wymiary i ciężary

Masa netto 1,31 g

#### parametry systemu

Wykonanie styk PE do MCZ      Stopień ochrony IP20

#### Dane materiałowe

Temperatura magazynowania, min.	-25 °C	Temperatura magazynowania, max.	55 °C
wilgotność względna podczas składowania, maks.	80 %	Temperatura pracy, min.	-50 °C
Temperatura pracy, max.	120 °C	Zakres temperatur montaż, min.	-25 °C
Zakres temperatur montaż, max.	120 °C		

#### Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002848	ETIM 6.0	EC000897
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-92-14	eClass 8.1	27-14-92-14
eClass 9.0	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20

#### Uwagi

Wskazówki

#### certyfikaty

ROHS      Zgodny

#### Pobieranie

Broszura/Katalog [FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)  
[MB DEVICE MANUF. EN](#)  
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)  
[FL MACHINE SAFETY EN](#)  
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)  
[PO OMNIMATE EN](#)

## Obudowy OMNIMATE - TERMINALBOX SMSE FE MCZ 1.5/PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Rysunki

### Wycięcie montażowe

