

**ELS**  
**ELS 6/30 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Oznaczniki ELS MultiCard można opisywać przy użyciu drukarki PrintJet, plotera lub drukarki SMark. W szczególności, przy użyciu kolorowej drukarki PrintJet AVANCED można na wiele sposobów wykonywać przyciągające wzrok oznaczniki kabli i listw zaciskowych.

ELS 6/30 do stosowania w oznacznikach kabli WKM 8/30 lub oprawkach szyldów grupowych EM8/30

ELS 7/40 do stosowania w oprawkach szyldów grupowych SchT5S

ELS 16/40 do stosowania w oznacznikach kabli WKM 18/43 lub oprawkach szyldów grupowych SchT5

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	ELS 6/30 MC NE GE
Nr zam.	<a href="#">1045580000</a>
Wykonanie	ELS, Oznaczniki wkładane, 30 x 6 mm, żółty
GTIN (EAN)	4032248779482
J. op.	80 Szt.
Kompatybilna drukarka	<a href="#">1324380000</a>

**ELS**  
**ELS 6/30 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	6 mm	Szerokość (cale)	0,236 inch
Wysokość	30 mm	Wysokość (cale)	1,181 inch
Głębokość	0,8 mm	Głębokość (cale)	0,031 inch
Masa netto	1,1 g		

**Dane ogólne**

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4	Barwny	żółty
Halogenki	Nie	Ilość na arkusz	16
Klasa palności wg UL 94	V-2	Szerokość	6 mm
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	tworzywo	poliamid 66

**Markery przewodów i kabli**

Halogenki	Nie
-----------	-----

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	39-12-14-00	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

**certyfikaty**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Dane projektowe	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Dane projektowe	<a href="#">STEP</a>
Oprogramowanie	<a href="#">M-Print PRO configuration file</a>

**ELS**  
**ELS 6/30 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

