

ClipCard
CC 15/60 04MM MC NE SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

ClipCard 04mm MC są oznacznikami urządzeń w formacie MultiCard. Dzięki otworom 4,2 mm wykonanym po obu stronach, te specjalne wersje można łatwo mocować śrubami i nitami.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CC 15/60 04MM MC NE SI
Nr zam.	1059990000
Wykonanie	ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 60 mm, Z otworem, srebrny
GTIN (EAN)	4032248807901
J. op.	40 Szt.
Produkt alternatywny	1304060000
Kompatybilna drukarka	1324380000

ClipCard CC 15/60 04MM MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	60 mm	Szerokość (cale)	2,362 inch
Wysokość	15 mm	Wysokość (cale)	0,591 inch
Głębokość	1,2 mm	Głębokość (cale)	0,047 inch
Masa netto	3 g		

Dane ogólne

Aplikacja / producent	Z otworem	Barwny	srebrny
Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-2
Szerokość	60 mm	Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
Zalecane branże	Maszyny	tworzywo	poliamid 66

Znaczniki urządzeń

Wilgotność	≤ 60 %	Średnica otworu wierconego	4,2 mm
------------	--------	----------------------------	--------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

ClipCard
CC 15/60 04MM MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

