

**ClipCard  
CC 30/60 MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki urządzeń ClipCard w formacie MultiCard służą do opisywania instalacji elektrycznych i systemów rozdzielnic oraz stanowią atrakcyjną alternatywę dla grawerowania. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie opisu drukarką PrintJet PRO, ploterów MCP Plus i MCP Basis lub MC-Mobilo.

- Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarką PrintJet jako zamiennik grawerowania
- Uniwersalne mocowanie
- Oprawka (przykręcana lub z opaskami kablowymi)
- Szyna oznaczników (samoprzylepna lub mocowana śrubami)
- Lub oznaczniki samoprzylepne

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ                   | CC 30/60 MC NE GR                                                   |
| Nr zam.               | <a href="#">1072670000</a>                                          |
| Wykonanie             | ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 30 x 60 mm, Uchwyt CC-H 30/60, szary |
| GTIN (EAN)            | 4032248828234                                                       |
| J. op.                | 30 Szt.                                                             |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">1324380000</a>                                          |

**ClipCard  
CC 30/60 MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 60 mm   | Szerokość (cale) | 2,362 inch |
| Wysokość   | 30 mm   | Wysokość (cale)  | 1,181 inch |
| Głębokość  | 1,2 mm  | Głębokość (cale) | 0,047 inch |
| Masa netto | 4,633 g |                  |            |

**Dane ogólne**

|                                     |              |                       |                   |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 8            | Aplikacja / producent | Uchwyt CC-H 30/60 |
| Barwny                              | szary        | Halogenki             | Nie               |
| Klasa palności wg UL 94             | V-2          | Szerokość             | 60 mm             |
| Zakres temperatury stosowania       | -40...100 °C | Zalecane branże       | Maszyny           |
| tworzywo                            | poliamid 66  |                       |                   |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                           |
| Oprogramowanie  | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**ClipCard  
CC 30/60 MC NE GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

