

**ClipCard
CC 15/17 MC NE SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki urządzeń ClipCard w formacie MultiCard służą do opisywania instalacji elektrycznych i systemów rozdzielnic oraz stanowią atrakcyjną alternatywę dla grawerowania. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie opisu drukarką PrintJet PRO, ploterów MCP Plus i MCP Basis lub MC-Mobilo.

- Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarką PrintJet jako zamiennik grawerowania
- Uniwersalne mocowanie
- Oprawka (przykręcana lub z opaskami kablowymi)
- Szyna oznaczników (samoprzylepna lub mocowana śrubami)
- Lub oznaczniki samoprzylepne

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CC 15/17 MC NE SI
Nr zam.	1876610000
Wykonanie	ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 17 mm, Uchwyt CC-H 15/17, srebrny
GTIN (EAN)	4032248467129
J. op.	80 Szt.
Produkt alternatywny	1079530000
Kompatybilna drukarka	1324380000

ClipCard CC 15/17 MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	17 mm	Szerokość (cale)	0,669 inch
Wysokość	15 mm	Wysokość (cale)	0,591 inch
Głębokość	1 mm	Głębokość (cale)	0,039 inch
Masa netto	1,26 g		

Dane ogólne

Aplikacja / producent	Uchwyt CC-H 15/17	Barwny	srebrny
Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-2
Szerokość	17 mm	Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
Zalecane branże	Maszyny	tworzywo	poliamid 66

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

**ClipCard
CC 15/17 MC NE SI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

