

**ClipCard
CC 15/45 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznacznik CC 15/45 MC jest optymalnie przystosowany do styczników pomocniczych oraz bezpieczników silnika o szerokości 45 mm oraz umożliwia wykonywanie wyraźnych, dużych etykiet wewnątrz obudowy. Może być mocowany przy użyciu fabrycznie naniesionej taśmy samoprzylepnej lub szyny oznaczników CC-rail 1000.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CC 15/45 MC NE GE
Nr zam.	1111230000
Wykonanie	ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 45 mm, Szyna, żółty
GTIN (EAN)	403224888757
J. op.	40 Szt.
Kompatybilna drukarka	1324380000

ClipCard CC 15/45 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	45 mm	Szerokość (cale)	1,772 inch
Wysokość	15 mm	Wysokość (cale)	0,591 inch
Głębokość	1,2 mm	Głębokość (cale)	0,047 inch
Masa netto	2,6 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4	Aplikacja / producent	Szyna
Barwny	żółty	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-2	Szerokość	45 mm
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	Zalecane branże	Maszyny
tworzywo	poliamid 66		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie


Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

ClipCard CC 15/45 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania



Podobny do przedstawionego na ilustracji