

**ClipCard**  
**CC 30/60 O4MM MC NE BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

ClipCard O4mm MC są oznacznikami urządzeń w formacie MultiCard. Dzięki otworom 4,2 mm wykonanym po obu stronach, te specjalne wersje można łatwo mocować śrubami i nitami.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ                   | CC 30/60 O4MM MC NE BL                                          |
| Nr zam.               | <a href="#">1158840000</a>                                      |
| Wykonanie             | ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 30 x 60 mm, Z otworem, niebieski |
| GTIN (EAN)            | 4032248947294                                                   |
| J. op.                | 30 Szt.                                                         |
| Produkt alternatywny  | <a href="#">1934410000</a>                                      |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">1324380000</a>                                      |

## ClipCard CC 30/60 04MM MC NE BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Dane techniczne

#### Wymiary i ciężary

|            |        |                  |            |
|------------|--------|------------------|------------|
| Szerokość  | 60 mm  | Szerokość (cale) | 2,362 inch |
| Wysokość   | 30 mm  | Wysokość (cale)  | 1,181 inch |
| Głębokość  | 1,2 mm | Głębokość (cale) | 0,047 inch |
| Masa netto | 4,6 g  |                  |            |

#### Dane ogólne

|                                     |              |                       |           |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 6            | Aplikacja / producent | Z otworem |
| Barwny                              | niebieski    | Halogenki             | Nie       |
| Klasa palności wg UL 94             | V-2          | Szerokość             | 60 mm     |
| Zakres temperatury stosowania       | -40...100 °C | Zalecane branże       | Maszyny   |
| tworzywo                            | poliamid 66  |                       |           |

#### Znaczniki urządzeń

|            |        |                            |        |
|------------|--------|----------------------------|--------|
| Wilgotność | ≤ 60 % | Średnica otworu wierconego | 4,2 mm |
|------------|--------|----------------------------|--------|

#### Klasyfikacje

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

#### certyfikaty

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

#### Pobieranie

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                           |
| Oprogramowanie  | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**ClipCard  
CC 30/60 04MM MC NE BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

