

## TERMSERIES ZQV 1.5N/R12.8/10 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Zdjęcie produktu



Akcesoria TERMSERIES obejmują:

- Przekładnik zapasowy
- Podstawka
- Przegrody
- mostki poprzeczne
- Moduły zasilające

### Ogólne dane do zamówienia

Typ	ZQV 1.5N/R12.8/10 GE
Nr zam.	<a href="#">1193700000</a>
Wykonanie	TERMSERIES, łącznik poprzeczny
GTIN (EAN)	4032248976447
J. op.	10 Szt.

**TERMSERIES**  
**ZQV 1.5N/R12.8/10 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	119 mm	Szerokość (cale)	4,685 inch
Wysokość	13,1 mm	Wysokość (cale)	0,516 inch
Głębokość	4,9 mm	Głębokość (cale)	0,193 inch
Masa netto	5,9 g		

**Temperatury**

Temperatura magazynowania, max.	85 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	60 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...60 °C	Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C

**Dane mostka poprzecznego**

Napięcie znamionowe	250 V	Rated current	17,5 A
izolacja	Tak	Zabezpieczone przed dotknięciem	Tak
Barwny	żółty	Liczba mostkowanych zacisków	10
Raster w mm (P)	12,8 mm	rodzaj montażu	wtykany
Wykonanie	można przycinać na długość		

**dane znamionowe UL**

Prąd znamionowy (UL)	10 A
----------------------	------

**Dane ogólne**

Wykonanie	można przycinać na długość	Barwny	żółty
Klasa palności wg UL 94	V-0		

**Koordynacja izolacji**

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

**Dane przyłączeniowe**

Raster w mm (P)	12,8 mm
-----------------	---------

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC002586	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Karta katalogowa****TERMSERIES  
ZQV 1.5N/R12.8/10 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Dane techniczne****Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN</a>
Dane projektowe	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Dane projektowe	<a href="#">STEP</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">Operating Instructions</a>

**TERMSERIES  
ZQV 1.5N/R12.8/10 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

**Dimensional drawing**

