

## VPMS Ex (wtyk zaślepiający Ex z mosiądzu) VP M63 EXE MS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Zatyczki służą do zamykania ponadliczbowych otworów gwintowanych, w celu zapewnienia właściwego stopnia ochrony.

### Ogólne dane do zamówienia

Typ	VP M63 EXE MS
Nr zam.	<a href="#">1210950000</a>
Wykonanie	VPMS Ex (wtyk zaślepiający Ex z mosiądzu), Korek, M 63, 19 mm, mosiądz, niklowany
GTIN (EAN)	4032248991976
J. op.	5 Szt.

**VPMS Ex (wtyk zaślepiający Ex z mosiądzu)  
VP M63 EXE MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmuller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Długość	26 mm	Długość (cale)	1,024 inch
Masa netto	350,2 g		

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Informacje ogólne**

Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR	Stopień ochrony	IP54, IP64, IP68
długość gwintu	19 mm	gwint (zewnątrzny)	M 63
moment obrotowy króćca, maks.	67 Nm	moment obrotowy króćca, min.	33,5 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	20,1 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	13,4 Nm
rozmiar klucza 1	70 mm	skok gwintu	1,5 mm
tworzywo	mosiądz, niklowany	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C		

**Numery certyfikatów przepustu kablowego**

Oznaczenie	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)	INERIS 09 ATEX 0059X
------------	-----------------------------------	---	----------------------

**Klasyfikacje**

ETIM 4.0	EC000032	ETIM 5.0	EC000032
ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-91-12
eClass 7.1	27-14-91-12	eClass 8.1	27-14-91-12
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-35

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS      Zgodny

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Dane projektowe	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Dane projektowe	<a href="#">STEP</a>

**VPMS Ex (wtyk zaślepiający Ex z mosiądzu)  
VP M63 EXE MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

